



# Ventilatierichtlijnen

Om een duurzaam resultaat te garanderen, moet je altijd zorgen voor een goede ventilatie.

Gebruik onderaan de gevel een geperforeerd afsluitprofiel en laat bovenaan de gevel de nodige ventilatieruimte om een ononderbroken natuurlijke luchtcirculatie achter de sidings te verzekeren.



Jouw verdeler

# CEDRAL


The world of Facades

## Technische basisgids HORIZONTALE INSTALLATIE CEDRAL CLICK

Bekijk de installatiefilms online:




## Denk zeker aan:



### Ventilatie


Zorg altijd voor een vrije luchtstroom achter de stroken.

Voorzie de nodige in- en uitstroomopeningen om voortdurende ventilatie te verzekeren.




### Stockage

Stockeer horizontaal op een vlakke ondergrond, vrij van vocht en beschermt tegen alle weersomstandigheden.



### Verwerking

Gebruik uitsluitend zaagbladen geschikt voor vezelcement.



### Netheid

Verwijder onmiddellijk zaag- en boorstof met een propere microvezeldoek.

www.cedral.world

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
 Tel. België +32 (0)15 71 71 71, Tel. Nederland +31 (0)30 236 87 32, info.benelux@cedral.world

www.cedral.world


etex inspiring ways of living

Technische basisgids


# INSTALLATIE CEDRAL CLICK

- 1 Houten lat, sterkteklasse C18, A2 behandeld
- 2 Voegband Cedral Click, PE 0,5 mm
- 3 Geperforeerd afsluitprofiel
- 4 Cedral Click buitenhoekprofiel
- 5 Cedral Click startprofiel
- 6 Cedral Click clip + schroef
- 7 Cedral Click siding
- 8 Cedral Click binnenhoek
- 9 Alu raamdorpel
- 10 Aansluitprofiel raam
- 11 Eenzijdig klevende schuimstrip 6 x 9 mm
- 12 Cedral Click lateiprofiel
- 13 Bolkopschroef met gekleurde kop en freesvleugels
- 14 Voegprofiel voor ventilatie
- 15 Dagkantaafwerking met siding (kan ook met Cedral Board)


Alle technische details over de plaatsing van Cedral Click vind je online in de "Toepassingsrichtlijnen Cedral Click" via [cedral.world](http://cedral.world)



2. Voegband Cedral Click PE 0,5 mm  
3. Geperforeerd afsluitprofiel  
4. Cedral Click buitenhoekprofiel



5. Cedral Click startprofiel  
6. Cedral Click clip + schroef  
8. Cedral Click binnenhoek



10. Aansluitprofiel raam  
12. Cedral Click lateiprofiel  
13. Bolkopschroef met gekleurde kop en freesvleugels

ZIE RUGZIJDE VOOR  
VENTILATIERICHTLIJNEN

